


ヒートテック M型

小型連続式 溶解保持炉

人と環境にやさしい

CLEAN & SAFETY



1 夜間・無人時
でも安全&安心
です。

電気ヒーターによる溶湯保持ですから、騒音の発生や夜間の不安などありません。

2 作業環境を
良くします。

高断熱炉体構造と溶解時以外は排気ガスが出ないので周囲温度が低いです。

3 保持室は
断熱成型品構造
です。

エネルギー効率に優れ、湯離れの良い、ロングライフの成型品構造です。

4 酸化物の発生が
少ないです。

すぐれた湯離れ性能の成型品に加えて、雰囲気温度もコントロールしています。

5 溶湯温度が
安定しています。

電気ヒーターによる加熱システムのため、溶湯温度が安定しています。

6 掃除が簡単
です。

保持室上部は蓋構造、溶解室には掃除口が2カ所あるため、手の入りにくい部分は全くありません。


7 インバーター
制御の溶解
バーナーです。

精密なバーナー制御が可能で、シンプルな構造のため、メンテナンスも簡単です。

8 自動化対応
システムです。

各種オプションにより自動化システムアップができます。

ヒートテックHT-M型連続式溶解保持炉



●仕様

機種	溶解能力 (kg/Hr)	保持量 (kg)	溶解バーナー容量 (Kcal/Hr)	ヒーター容量 (KW)
HT-M 100/450	100	450	60,000	12
HT-M 200/600	200	600	120,000	17
HT-M 300/1000	300	1,000	200,000	24

●寸法

	HT-M 100/450	HT-M 200/600	HT-M 300/1000		HT-M 100/450	HT-M 200/600	HT-M 300/1000
A	2680	2840	3500	G	390	430	470
B	1260	1480	1480	H	360	400	440
C	1650	1900	2400	I	740	740	840
D	2080	2200	2820	J	360	360	460
E	600	640	680	K	460	580	600
F	870	910	950	L	300	350	400

汲み出し口高さMはご指示によります。

●オプション

1. 材料投入装置
2. 加熱蓋昇降装置
3. コンピュータ通信管理システム
4. GBF脱ガスシステム

ヒートテック

浜松ヒートテック株式会社

〒435 浜松市丸塚町327番地 ☎053-465-2222(代)